

## QL 2 SAK35N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 99 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: いいえ, 幅: 24.2 mm |
| 注文番号       | <a href="#">0564900000</a>   |
| 種別         | QL 2 SAK35N  |
| GTIN (EAN) | 4008190099282  |
| 数量         | 50 Stück   |

作成日 2024/10/08 6:45:18 CEST

## QL 2 SAK35N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |         |           |            |
|------|---------|-----------|------------|
| 深さ   | 3 mm    | 奥行き (インチ) | 0.118 inch |
| 高さ   | 8 mm    | 高さ (インチ)  | 0.315 inch |
| 幅    | 24.2 mm | 幅 (インチ)   | 0.953 inch |
| 正味重量 | 4.04 g  |           |            |

## 温度

|      |                |
|------|----------------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C |
|------|----------------|

## システム仕様

|       |         |
|-------|---------|
| バージョン | 交差接続リンク |
|-------|---------|

## 全般

|    |   |         |      |
|----|---|---------|------|
| 極数 | 2 | 設置アドバイス | 直接実装 |
|----|---|---------|------|

## 寸法

|              |      |
|--------------|------|
| ピッチ (mm) (P) | 8 mm |
|--------------|------|

## 材料データ

|    |      |   |     |
|----|------|---|-----|
| 材質 | 銅・亜鉛 | 色 | グレー |
|----|------|---|-----|

## 渡り配線コネクタ

|         |      |         |          |
|---------|------|---------|----------|
| 交差接続端子数 | 2    | 定格電流、2極 | 110 A    |
| 定格電流、多極 | 99 A | 種別      | 渡り配線コネクタ |

## 評価データ

|      |      |
|------|------|
| 定格電流 | 99 A |
|------|------|

## 追加の技術データ

|         |      |           |     |
|---------|------|-----------|-----|
| 固定形式    | ねじ込み | 爆発試験バージョン | いいえ |
| 設置アドバイス | 直接実装 |           |     |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |             |             |

## 環境製品コンプライアンス

|            |           |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | /         |
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし) |

作成日 2024/10/08 6:45:18 CEST

## QL 2 SAK35N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

ROHS

適合

## ダウンロード

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

ユーザ文書

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

## QL 2 SAK35N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## その他



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

## 一般注文データ

|            |                            |             |
|------------|----------------------------|-------------|
| 種別         | SS M4 D 128-A 4            | バージョン       |
| 注文番号       | <a href="#">0136400000</a> | ロックワッシャー, 銅 |
| GTIN (EAN) | 4008190118143              |             |
| 数量         | 100 Stück                  |             |

## ネジ



端子台やアクセサリによっては、追加品や予備部品として多種類のネジを提供しています。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | BFSC M4X30                 | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">0267100000</a> | 取り付けネジ (端子), 4.00 mm, スチール, 深さ: 7 mm, 幅: 7 mm, 高さ: 30 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190187897              |  |
| 数量         | 50 Stück                   |  |

## QL 2 SAK35N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 接続スリーブ



## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | VH 17/8.2/5.2              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">0267000000</a> | 接続スリーブ (端子), ねじ込み, 幅: 8 mm, 高さ: 8 mm, 深さ: 17 mm, 極 |
| GTIN (EAN) | 4008190146986              | 数: 1, 銅・亜鉛   |
| 数量         | 50 Stück                   |  |