

## QL 10 SAK35N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。

## 一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 99 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: いいえ, 幅: 152.2 mm
注文番号	<a href="#">0565200000</a>
種別	QL 10 SAK35N
GTIN (EAN)	4008190174286
数量	20 Stück

作成日 2024/09/04 4:44:44 CEST

## QL 10 SAK35N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	3 mm	奥行き (インチ)	0.118 inch
高さ	8 mm	高さ (インチ)	0.315 inch
幅	152.2 mm	幅 (インチ)	5.992 inch
正味重量	26.75 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

## システム仕様

バージョン	交差接続リンク
-------	---------

## 全般

極数	10	設置アドバイス	直接実装
----	----	---------	------

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	8 mm
--------------	------

## 材料データ

材質	銅・亜鉛	色	グレー
----	------	---	-----

## 渡り配線コネクタ

交差接続端子数	10	定格電流、2極	110 A
定格電流、多極	99 A	種別	渡り配線コネクタ

## 評価データ

定格電流	99 A
------	------

## 追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	爆発試験バージョン	いいえ
設置アドバイス	直接実装		

## 分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03
ECLASS 14.0	27-25-03-03		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

作成日 2024/09/04 4:44:44 CEST

## QL 10 SAK35N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

ROHS

適合

## ダウンロード

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

ユーザ文書

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

## QL 10 SAK35N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## その他



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

## 一般注文データ

種別	SS M4 D 128-A 4	バージョン
注文番号	<a href="#">0136400000</a>	ロックワッシャー, 銅
GTIN (EAN)	4008190118143	
数量	100 Stück	

## ネジ



端子台やアクセサリによっては、追加品や予備部品として多種類のネジを提供しています。

## 一般注文データ

種別	BFSC M4X30	バージョン
注文番号	<a href="#">0267100000</a>	取り付けネジ (端子), 4.00 mm, スチール, 深さ: 7 mm, 幅: 7 mm, 高さ: 30 mm
GTIN (EAN)	4008190187897	
数量	50 Stück	

## QL 10 SAK35N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 接続スリーブ



## 一般注文データ

種別	VH 17/8.2/5.2	バージョン
注文番号	<a href="#">0267000000</a>	接続スリーブ (端子), ねじ込み, 幅: 8 mm, 高さ: 8 mm, 深さ: 17 mm, 極
GTIN (EAN)	4008190146986	数: 1, 銅・亜鉛
数量	50 Stück	