

HP EK132/2 AD250

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

サポートブラケットは、端子ストリップの端部または経路上に配置できます。TS 32 または TS 35 の取り付けレールに挟み込み、それぞれのカバー型材の支点として機能します。

一般注文データ

バージョン	端子エンドプレートおよび隔壁, ページュ, 高さ: 70 mm, 幅: 7 mm, V-2
注文番号	0634300000
種別	HP EK132/2 AD250
GTIN (EAN)	4008190022426
数量	20 Stück

作成日 2024/07/24 10:09:36 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

HP EK132/2 AD250

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	49.5 mm	奥行き (インチ)	1.949 inch
高さ	70 mm	高さ (インチ)	2.756 inch
幅	7 mm	幅 (インチ)	0.276 inch
正味重量	7.6 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	100 °C		

システム仕様

バージョン	取り付けプレート
-------	----------

全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

材料データ

色	ベージュ	UL 94 可燃性等級	V-2
---	------	-------------	-----

追加の技術データ

嵌合仕様	はい	設置アドバイス	直接実装
------	----	---------	------

分類

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.0	27-14-11-33	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format