

SH 2 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

バージョン	バスバーサポート, ミディアムイエロー, 130 °C, 幅: 40 mm, V-O, KrG, ねじ込み
注文番号	0641720000
種別	SH 2 S
GTIN (EAN)	4008190166304
数量	10 Stück

SH 2 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	35.5 mm	奥行き (インチ)	1.398 inch
高さ	40 mm	高さ (インチ)	1.575 inch
幅	40 mm	幅 (インチ)	1.575 inch
正味重量	26.9 g		

温度

連続動作温度、最小	-60 °C	連続動作温度、最大	130 °C
-----------	--------	-----------	--------

クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続方式	その他
------	-----

システム仕様

バージョン	マウントレール用
-------	----------

全般

極数	1	表面仕上	その他すべて
----	---	------	--------

材料データ

材質	KrG	表面仕上	その他すべて
色	ミディアムイエロー	UL 94 可燃性等級	V-0

追加の技術データ

取り付け方式	ねじ込み
--------	------

分類

ETIM 6.0	EC001166	ETIM 7.0	EC001166
ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ECLASS 9.0	27-40-06-07	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-40-06-07	ECLASS 11.0	27-40-06-07
ECLASS 12.0	27-40-06-07	ECLASS 13.0	27-40-06-07
ECLASS 14.0	27-40-06-07		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

SH 2 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローチャー	