

## CLI O 20-3 GE/SW B MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

CLI O 導体マーカは、接続導体に取り付けられるので、既存のシステムの更新に適しています。問題なく、導体直径を 0.4 mm<sup>2</sup> から最大 4.0 mm<sup>2</sup> までマーキングするために、3 種類のサイズを使用できます。形状および設計は、個別に組み合わせられるマーカの安全で恒久的な取り付けを保証します。

利点：

- 接続導体の開いたマーカ
- 安全な組み合わせのマーキングに対応する、回転防止セーフガード付属マーカのバージョン
- 任意の追加ラベリングに最適
- 非常に低容量の要件
- 迅速なクリップオン取り付けにより、時間を節約

## 一般注文データ

バージョン	CableLine, 導体およびケーブルマーカ, 3 - 4 mm, 3 x 5.5 mm, 黄色
注文番号	<a href="#">0648101639</a>
種別	CLI O 20-3 GE/SW B MP
GTIN (EAN)	4008190010034
数量	200 Stück

## CLI O 20-3 GE/SW B MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	5 mm	奥行き (インチ)	0.197 inch
高さ	3 mm	高さ (インチ)	0.118 inch
幅	5.5 mm	幅 (インチ)	0.217 inch
正味重量	0.03 g		

## 温度

動作温度範囲	-30...80 °C
--------	-------------

## 一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	ハロゲン	はい
バージョン	MultiPack	動作温度範囲	-30...80 °C
動作温度範囲、最大	80 °C	動作温度範囲、最小	-30 °C
印刷	B	印刷の配置	水平
印刷文字	大文字	印刷方法	熱エンボス加工
印刷種別	標準	印刷色	黒色
幅	5.5 mm	抵抗コード準拠の素材色	4
推奨業種		材質	PVC、ソフト、カドミウムなし
	プロセス, 機械		
色	黄色		

## 導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	はい	導体外径	3 - 4 mm
導体外径、最大	4 mm	導体外径、最小	3 mm
導体断面、最大	3 mm <sup>2</sup>	導体断面、最小	1.5 mm <sup>2</sup>
接続配線の断面	1.5 - 3 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
------	--

**CLI O 20-3 GE/SW B MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



図に類似