

FM 4/TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



取り付けフットは、DIN レール上で直接スナップできない
コンポーネントの取り付けに使用されます。

一般注文データ

バージョン	取り付けレールの取り付けフット, TS 35, M 4
注文番号	0687900000
種別	FM 4/TS35
GTIN (EAN)	4008190086459
数量	40 Stück

FM 4/TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	7 mm	奥行き (インチ)	0.276 inch
高さ	50.2 mm	高さ (インチ)	1.976 inch
幅	14 mm	幅 (インチ)	0.551 inch
正味重量	4.708 g		

システム仕様

バージョン	マウントレール用	レール	TS 35
-------	----------	-----	-------

全般

レール	TS 35	表面仕上	ニッケルメッキ
-----	-------	------	---------

寸法

内付スレッド	M 4	ピッチ (mm) (P)	14 mm
--------	-----	--------------	-------

材料データ

材質	スチール、明色表面仕上	表面仕上	ニッケルメッキ
色	銀色		

追加の技術データ

固定形式	嵌合仕様	爆発試験バージョン	いいえ
------	------	-----------	-----

分類

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ECLASS 9.0	27-18-28-07	ECLASS 9.1	23-15-90-90
ECLASS 10.0	27-18-28-07	ECLASS 11.0	27-18-28-07
ECLASS 12.0	27-18-28-07	ECLASS 13.0	27-18-28-07

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	Storage Conditions Terminal Blocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

作成日 2024/07/04 9:25:25 CEST

FM 4/TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

