

## SKMU M32 MS SC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

バージョン	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 32, 4 mm, 真鍮
注文番号	<a href="#">0930640004</a>
種別	SKMU M32 MS SC
GTIN (EAN)	4032248976089
数量	20 Stück
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2024-08-31
代替製品	<a href="#">1737020000</a>

作成日 2024/08/27 20:04:14 CEST

## SKMU M32 MS SC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	4 mm	高さ (インチ)	0.157 inch
正味重量	19.05 g		

## 一般的情報

AF サイズ 1	40 mm	ねじ山長さ	4 mm
ケーブルグランド	M 32	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	いいえ	内付スレッド	M 32
厚さ	4 mm	外付スレッド	M 32
材質	真鍮		

## 分類

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05
ECLASS 14.0	27-14-08-05		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

**SKMU M32 MS SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

