

## EA-RING MS/M20 SC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグラウンドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

バージョン	EA (接地リング) , 接地リング, その他, M 20, 真鍮
注文番号	<a href="#">0930710002</a>
種別	EA-RING MS/M20 SC
GTIN (EAN)	4032248849819
数量	20 Stück
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2024-08-31
代替製品	<a href="#">1736490000</a>

作成日 2024/08/27 20:23:42 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## EA-RING MS/M20 SC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	54 mm	高さ (インチ)	2.126 inch
長さ	54 mm	長さ (インチ)	2.126 inch
正味重量	6.95 g		

## 一般的情報

ギャップ、内部寸法 B	33 mm	ケーブルグランド	M 20
内径 D2	6.9 mm	厚さ	1.5 mm
外付スレッド	M 20	外径	28.6 mm
幅、外側の寸法 C	12.8 mm	材質	真鍮

## 分類

ETIM 6.0	EC002317	ETIM 7.0	EC002317
ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07
ECLASS 14.0	27-14-08-07		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

## EA-RING MS/M20 SC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

