

SAI-T-5S-PARA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

一般注文データ

バージョン	Yコネクタ, M12
注文番号	1009370000
種別	SAI-T-5S-PARA
GTIN (EAN)	4032248713622
数量	1 Stück

作成日 2024/11/05 19:56:31 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SAI-T-5S-PARA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 29 g

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

ケーブルグランド	M 12	コーディング	A-coded
ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C	保護度合い	IP67
定格電圧	60 V	定格電流	4 A
接点材質	CuSn	接触表面	金メッキ
極数	5	汚染度	3

接続データ

グループコンセント - プラグインコネクタ	M12ソケット	シングルコンセント 1 - プラグインコネクタ	M12ソケット
単一コンセント 2 - プラグインコネクタ	M12ピン	締め付けトルク	M12 : 0.8 ~ 1.2 Nm

標準

コネクタ規格 IEC 61076-2-101

一般データ

ケーブルグランド	M 12	コーディング	A-coded
ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C	保護度合い	IP67
定格電圧	60 V	定格電流	4 A
導体外径	-	接点材質	CuSn
接続スレッド	M12	接触表面	金メッキ
極数	5	汚染度	3

分類

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06
ECLASS 14.0	27-44-01-06		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

承認

認可



ROHS 適合

作成日 2024/11/05 19:56:31 CET

SAI-T-5S-PARA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAI-T-5S-PARA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

配線図

