

VG 9-SS 68 KB 4-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

バージョン	VG S (標準ステンレス鋼ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, ステンレススチール 1.4305 (303)
注文番号	1009750000
種別	VG 9-SS 68 KB 4-8
GTIN (EAN)	4032248714476
数量	50 Stück
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2024-08-31
代替製品	1569070000

作成日 2024/08/27 17:04:14 CEST

VG 9-SS 68 KB 4-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	23 mm	高さ (インチ)	0.906 inch
長さ	29 mm	長さ (インチ)	1.142 inch
正味重量	17 g		

温度

動作温度	-40 °C...100 °C
------	-----------------

一般的情報

AF サイズ	17 mm	AF サイズ 1	17 mm
AF サイズ 2	17 mm	O リング	NBR
ねじ山長さ	6 mm	アダプター接続用トルク、最大	4.5 Nm
アダプター接続用トルク、最小	3.5 Nm	キャップナットのトルク、最小	5.5 Nm
ケーブルグランド	PG, PG 9	シーリング	NBR
シールインサート	CR	スレッドピッチ	1.41 mm
ハロゲン	はい	保護度合い	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 バール (30分), IP69K
保護等級 (UL)	Type 4X	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	外付スレッド	PG 9
外側ケーブル直径、最大	8 mm	外側ケーブル直径、最小	4 mm
材質	ステンレススチール 1.4305 (303)	締め付けトルク	4 Nm
袋ナット最大トルク	6.5 Nm		

分類

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01
ECLASS 14.0	27-14-08-01		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

認可



ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	EU Declaration of Conformity - Standard stainless steel cable gland made from 1.405 (303) stainless steel - DoC DE PS2480 210608 001ISS00
エンジニアリングデータ	CAD data - STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

作成日 2024/08/27 17:04:14 CEST

VG 9-SS 68 KB 4-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ネオプレン製フラットガスケット - GWDR NP



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR PG9-NP	バージョン
注文番号	1719550000	GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン), シーリングリング, PG 9,
GTIN (EAN)	4008190352813	ネオプレン
数量	100 Stück	

ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR PG9-PO	バージョン
注文番号	1719450000	GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン), シーリングリング, PG
GTIN (EAN)	4008190352707	9, ポリエチレン
数量	100 Stück	

VG 9-SS 68 KB 4-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU PG9-MS	バージョン
注文番号	1694080000	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, PG 9, 2.8 mm, 真
GTIN (EAN)	4008190872243	鍮、ニッケルメッキ
数量	100 Stück	