

VGM12-SS 68 KB 3-6.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

バージョン	VG S (標準ステンレス鋼ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, ステンレススチール 1.4305 (303)
注文番号	1009840000
種別	VGM12-SS 68 KB 3-6.5
GTIN (EAN)	4032248714667
数量	50 Stück

作成日 2024/10/03 23:58:48 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

VGM12-SS 68 KB 3-6.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	22 mm	高さ (インチ)	0.866 inch
長さ	28 mm	長さ (インチ)	1.102 inch
正味重量	11 g		

温度

動作温度 -40 °C...100 °C

一般的情報

AF サイズ	14 mm	AF サイズ 1	14 mm
AF サイズ 2	14 mm	O リング	NBR
ねじ山長さ	6 mm	アダプター接続用トルク、最大	3.5 Nm
アダプター接続用トルク、最小	2.5 Nm	キャップナットのトルク、最小	4.5 Nm
ケーブルグラウンド	測定基準, M 12	シーリング	NBR
シールインサート	CR	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	はい	保護度合い	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 パール (30分), IP69K
保護等級 (UL)	Type 4X	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	外付スレッド	M 12
外側ケーブル直径、最大	6.5 mm	外側ケーブル直径、最小	3 mm
材質	ステンレススチール 1.4305 (303)	締付けトルク	5.5 Nm
袋ナット最大トルク	5.5 Nm		

証明書番号ケーブルグラウンド

承認条件	UL, DNV	証明書番号、ケーブルグラウンド (GERMLLOYD)	E-14047
証明書番号、ケーブルグラウンド (UL)	E-199260		

分類

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01
ECLASS 14.0	27-14-08-01		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

認可



ROHS 適合

作成日 2024/10/03 23:58:48 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

VGM12-SS 68 KB 3-6.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	EU Declaration of Conformity - Standard stainless steel cable gland made from 1.405 (303) stainless steel - DoC DE PS2480 210608 001ISS00
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

VGM12-SS 68 KB 3-6.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU M12 MS	バージョン
注文番号	1772360000	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 12, 2.8 mm, 真
GTIN (EAN)	4032248130108	鍮、ニッケルメッキ
数量	100 Stück	

ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR M12-PO	バージョン
注文番号	1777920000	GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン), シーリングリング, M
GTIN (EAN)	4032248158188	12, ポリエチレン
数量	50 Stück	

VGM12-SS 68 KB 3-6.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ネオプレン製フラットガスケット - GWDR NP



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR M12-NP	バージョン
注文番号	1913320000	GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン), シーリングリング, M
GTIN (EAN)	4032248543663	12, ネオプレン
数量	50 Stück	