

VGM16-SS 68 KB 4-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

バージョン	VG S (標準ステンレス鋼ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, ステンレススチール 1.4305 (303)
注文番号	1009850000
種別	VGM16-SS 68 KB 4-8
GTIN (EAN)	4032248714674
数量	50 Stück

作成日 2024/08/27 16:44:28 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

VGM16-SS 68 KB 4-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	26 mm	高さ (インチ)	1.024 inch
長さ	30 mm	長さ (インチ)	1.181 inch
正味重量	16.96 g		

温度

動作温度	-40 °C...100 °C
------	-----------------

一般的情報

AF サイズ	17 mm	AF サイズ 1	17 mm
AF サイズ 2	19 mm	O リング	NBR
ねじ山長さ	7 mm	アダプター接続用トルク、最大	4.5 Nm
アダプター接続用トルク、最小	3.5 Nm	キャップナットのトルク、最小	6 Nm
ケーブルグランド	測定基準, M 16	シーリング	NBR
シールインサート	CR	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	はい	保護度合い	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 バール (30分) , IP69K
保護等級 (UL)	Type 4X	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	外付スレッド	M 16
外側ケーブル直径、最大	8 mm	外側ケーブル直径、最小	4 mm
材質	ステンレススチール 1.4305 (303)	締付けトルク	5.5 Nm
袋ナット最大トルク	7 Nm		

証明書番号ケーブルグランド

承認条件	DNV	証明書番号、ケーブルグランド (GERMLLOYD)	E-14047
------	-----	-------------------------------	---------


分類

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01
ECLASS 14.0	27-14-08-01		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

認可	
ROHS	適合

作成日 2024/08/27 16:44:28 CEST

VGM16-SS 68 KB 4-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	EU Declaration of Conformity - Standard stainless steel cable gland made from 1.405 (303) stainless steel - DoC DE PS2480 210608 001ISS00
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

VGM16-SS 68 KB 4-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ナイロン製フラットガスケット - KSWN



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	KSWN M16	バージョン
注文番号	1076630000	KSWN (平形ガスケット - ナイロン), シーリングリング, M 16, ナイ
GTIN (EAN)	4032248838677	ロン6
数量	25 Stück	

真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU M16 MS	バージョン
注文番号	1736990000	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 16, 2.8 mm, 真
GTIN (EAN)	4008190956462	鍮、ニッケルメッキ
数量	100 Stück	

VGM16-SS 68 KB 4-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

真鍮製ロックナット、ナチュラル仕上



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU M16 MS SC	バージョン
注文番号	0930640001	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 16, 4 mm, 真鍮
GTIN (EAN)	4032248976065	
数量	50 Stück	

加硫繊維製ガスケット - KSWF



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	KSWF M16	バージョン
注文番号	1076680000	KSWF (平形ガスケット - 加硫繊維), シーリングリング, M 16, パル
GTIN (EAN)	4032248838615	カナイズドファイバー
数量	25 Stück	

VGM16-SS 68 KB 4-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ネオプレン製フラットガスケット - GWDR NP



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR M16-NP	バージョン
注文番号	1736230000	GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン), シーリングリング, M
GTIN (EAN)	4008190956028	16, ネオプレン
数量	50 Stück	

ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR M16-PO	バージョン
注文番号	1777930000	GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン), シーリングリング, M
GTIN (EAN)	4032248158195	16, ポリエチレン
数量	50 Stück	