

## VGM63-SS 68 KB 34-44

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

## 一般注文データ

バージョン	VG S (標準ステンレス鋼ケーブルグランド) , ケーブルグランド, ストレート, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, ステンレススチール 1.4305 (303)
注文番号	<a href="#">1009910000</a>
種別	VGM63-SS 68 KB 34-44
GTIN (EAN)	4032248714735
数量	5 Stück

作成日 2024/07/04 8:21:52 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## VGM63-SS 68 KB 34-44

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	53 mm	高さ (インチ)	2.087 inch
長さ	67 mm	長さ (インチ)	2.638 inch
正味重量	424.1 g		

## 温度

動作温度	-40 °C...100 °C
------	-----------------

## 一般的情報

AF サイズ	65 mm	AF サイズ 1	65 mm
AF サイズ 2	70 mm	O リング	NBR
ねじ山長さ	14 mm	アダプター接続用トルク、最大	26 Nm
アダプター接続用トルク、最小	24 Nm	キャップナットのトルク、最小	53 Nm
ケーブルグランド	測定基準, M 63	シーリング	NBR
シールインサート	CR	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	はい	保護度合い	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 バール (30分) , IP69K
保護等級 (UL)	Type 4X	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	外付スレッド	M 63
外側ケーブル直径、最大	44 mm	外側ケーブル直径、最小	34 mm
材質	ステンレススチール 1.4305 (303)	締付けトルク	50 Nm
袋ナット最大トルク	57 Nm		

## 証明書番号ケーブルグランド

承認条件	UL, DNV	証明書番号、ケーブルグランド (GERMLLOYD)	E-14047
証明書番号、ケーブルグランド (UL)	E-199260		

## 分類

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

認可	
ROHS	適合

作成日 2024/07/04 8:21:52 CEST

## VGM63-SS 68 KB 34-44

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">EU Declaration of Conformity - Standard stainless steel cable gland made from 1.405 (303) stainless steel - DoC DE PS2480 210608 001ISS00</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

## VGM63-SS 68 KB 34-44

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ナイロン製フラットガスケット - KSWN



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	KSWN M63	バージョン
注文番号	<a href="#">1076660000</a>	KSWN (平形ガスケット - ナイロン), シーリングリング, M 63, ナイ
GTIN (EAN)	4032248838707	ロン6
数量	25 Stück	

## 真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	SKMU M63 MS	バージョン
注文番号	<a href="#">1737050000</a>	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 63, 6 mm, 真
GTIN (EAN)	4008190956523	鍮、ニッケルメッキ
数量	25 Stück	

## VGM63-SS 68 KB 34-44

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ネオプレン製フラットガスケット – GWDR NP



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	GWDR M63-NP	バージョン
注文番号	<a href="#">1736290000</a>	GWDR NP (平形ガスケット – ネオプレン), シーリングリング, M
GTIN (EAN)	4008190956080	63, ネオプレン
数量	10 Stück	

## 真鍮製ロックナット、ナチュラル仕上



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	SKMU M63 MS SC	バージョン
注文番号	<a href="#">0930640007</a>	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 63, 6.4 mm, 真
GTIN (EAN)	4032248976119	鍮
数量	5 Stück	

## VGM63-SS 68 KB 34-44

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	GWDR M63-PO	バージョン
注文番号	<a href="#">1777990000</a>	GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン), シーリングリング, M
GTIN (EAN)	4032248158256	63, ポリエチレン
数量	50 Stück	

## 加硫繊維製ガスケット - KSWF



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	KSWF M63	バージョン
注文番号	<a href="#">1076730000</a>	KSWF (平形ガスケット - 加硫繊維), シーリングリング, M 63, パル
GTIN (EAN)	4032248838653	カナイズドファイバー
数量	25 Stück	