

## KISC M3X5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



端子台やアクセサリによっては、追加品や予備部品として種類のネジを提供しています。

## 一般注文データ

バージョン	クランピングヨーク, 取付けねじ, スチール
注文番号	<a href="#">1052100000</a>
種別	KISC M3X5
GTIN (EAN)	4008190125332
数量	100 Stück

## KISC M3X5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	4.8 mm	奥行き (インチ)	0.189 inch
高さ	5 mm	高さ (インチ)	0.197 inch
幅	4.8 mm	幅 (インチ)	0.189 inch
正味重量	0.47 g		

## システム仕様

バージョン	パスパー用
-------	-------

## 全般

表面仕上	その他	設置アドバイス	直接実装
------	-----	---------	------

## 寸法

スレッドメートル法サイズ、外部	3 mm
-----------------	------

## 材料データ

材質	スチール	表面仕上	その他
色	銀色		

## 追加の技術データ

取り付け方式	ねじ込み	固定形式	ねじ込み
爆発試験バージョン	いいえ	設置アドバイス	直接実装

## 分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90
ECLASS 14.0	27-25-03-90		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローチャー	