

WQV 6/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 黄色, 57 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 7.6 mm
注文番号	1052360000
種別	WQV 6/2
GTIN (EAN)	4008190075866
数量	50 Stück

作成日 2024/07/29 15:09:01 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

WQV 6/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	18 mm	奥行き (インチ)	0.709 inch
高さ	14.1 mm	高さ (インチ)	0.555 inch
幅	7.6 mm	幅 (インチ)	0.299 inch
正味重量	3.2 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-60 °C
連続動作温度、最大	130 °C		

システム仕様

バージョン	端子用
-------	-----

全般

極数	2
----	---

寸法

ピッチ (mm) (P)	8 mm
--------------	------

材料データ

材質	PA 66	色	黄色
UL 94 可燃性等級	V-0		

渡り配線コネクタ

交差接続端子数	2	固定ネジ締付けトルク範囲	0.5...1.0 Nm
定格電流、2極	57 A	定格電流、多極	57 A
種別	渡り配線コネクタ		

評価データ

定格電流	57 A
------	------

追加の技術データ

固定形式	ねじ込み
------	------

分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

作成日 2024/07/29 15:09:01 CEST

WQV 6/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS

適合

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
--------------	--

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
-------------	---------------------------------

エンジニアリングデータ	Zuken E3.S
-------------	----------------------------

ユーザ文書	Beipackzettel_WQV.pdf
-------	---------------------------------------

	StorageConditionsTerminalBlocks
--	---

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

ブローシャー	
--------	--

WQV 6/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

交差接続の切断およびノッチング工具



- ワイドミュラー Z シリーズの渡り配線コネクション対応
- WQV 2.5 から WQV 35 への渡り配線
- 端子 WSI 6 の渡り配線ウィンドウ対応

一般注文データ

種別	WAW 1 NEUTRAL	バージョン
注文番号	9004500000	その他、多様なツール
GTIN (EAN)	4008190053925	
数量	1 Stück	