

HDC 10B ABO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP65 (電源接続時), 隔壁ハウジング, 上部のサイドロックランプ, 標準
注文番号	1052430000
種別	HDC 10B ABO
GTIN (EAN)	4032248794218
数量	1 Stück

HDC 10B ABO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	25 mm	高さ (インチ)	0.984 inch
幅	58.5 mm	幅 (インチ)	2.303 inch
正味重量	73 g		

温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

バージョン

BG	4	Moduplug®に最適	はい
カバー	カバーなし	サイズ	4
シーリング	NBR	ハウジング設計	隔壁ハウジング
ロックシステム設計	上部のサイドロッククラン プ	上部 / 底部 / 蓋	下部
色 (RAL)	RAL 7035	設計	標準

一般データ

EMC ハウジング	いいえ	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
保護度合い	IP65 (電源接続時)		

寸法

ハウジングBの高さ	29 mm	幅ハウジングC	43 mm
-----------	-------	---------	-------

分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

物質	アセトン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	掘削油
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル
耐薬品性	耐性
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油
耐薬品性	耐性
物質	作動油
耐薬品性	耐性
物質	冷却剤
耐薬品性	耐性

作成日 2024/07/12 19:38:57 CEST

HDC 10B ABO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

物質	石油ベンジン
耐薬品性	耐性
物質	汗
耐薬品性	耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	条件付き耐性
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	不安定
物質	オゾン
耐薬品性	不安定

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
耐薬品性	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3eca45be de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6aadd01 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1f68f052 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7f875155 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@130c0cae de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@174d9e1b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4fff16c0 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@ab7eb93 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@79adff17 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@26b0b7f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@359554e4 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@cbdab6 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1688c8ff

重要なメモ

製品情報	ハウジングの取り付け時は、フラットガスケットが正しく取り付けられていることを確認します。
------	--

承認

認可	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E92202

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Manufacturer's declaration
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
製品変更通知	20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen
カタログ ブローシャー	Catalogues in PDF-format

作成日 2024/07/12 19:38:57 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

HDC 10B ABO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

