

## ZTA ZDK 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

## 一般注文データ

バージョン	アクセサリ, テストアダプター, 6 A
注文番号	<a href="#">1052660000</a>
種別	ZTA ZDK 2.5
GTIN (EAN)	4032248847891
数量	5 Stück

## ZTA ZDK 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	110.7 mm	奥行き (インチ)	4.358 inch
高さ	35.6 mm	高さ (インチ)	1.402 inch
幅	5.1 mm	幅 (インチ)	0.201 inch
正味重量	22.2 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	120 °C		

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続数	1	接続方向	上部
接続方式	耐張クランプ接続	締め付けトルク、最大	0.3 Nm
締め付けトルク、最小	0.3 Nm	被覆剥き長さ	6 mm
配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大	1.5 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	配線接続断面、細径撚線、最大	1.5 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、細径撚線、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	配線接続断面ソリッドコア、最大	1.5 mm <sup>2</sup>

## システム仕様

バージョン	端子用	エンドカバープレートの要求	いいえ
レベル数	1	レベルごとのクランプポイント数	1
N 関数	いいえ	PE 関数	いいえ
PEN 関数	いいえ		

## 全般

極数	1
----	---

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	5.1 mm
--------------	--------

## 材料データ

材質	Wemid	色	黒色
操作要素の色	赤色	UL 94 可燃性等級	V-0

## 評価データ

定格断面	1.5 mm <sup>2</sup>	定格電圧	250 V
定格電流	6 A	IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	1.86 mΩ
サージ電圧カテゴリー	III	汚染度	3

## 追加の技術データ

スナップインベグ付属	いいえ	取り付け方式	接続されている
嵌合仕様	いいえ		

作成日 2024/07/04 6:34:57 CEST

## ZTA ZDK 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 分類

ETIM 6.0	EC002555	ETIM 7.0	EC002555
ETIM 8.0	EC002555	ETIM 9.0	EC002555
ECLASS 9.0	27-14-11-48	ECLASS 9.1	27-14-11-48
ECLASS 10.0	27-14-11-48	ECLASS 11.0	27-14-11-48
ECLASS 12.0	27-14-11-48	ECLASS 13.0	27-25-03-04

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	