

## WQV 2.5/3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 黄色, 32 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 5.10, 絶縁: はい, 幅: 7 mm |
| 注文番号       | <a href="#">1053760000</a>  |
| 種別         | WQV 2.5/3   |
| GTIN (EAN) | 4008190058999   |
| 数量         | 50 Stück  |

作成日 2024/08/27 20:20:28 CEST

## WQV 2.5/3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |         |           |            |
|------|---------|-----------|------------|
| 深さ   | 18 mm   | 奥行き (インチ) | 0.709 inch |
| 高さ   | 14.2 mm | 高さ (インチ)  | 0.559 inch |
| 幅    | 7 mm    | 幅 (インチ)   | 0.276 inch |
| 正味重量 | 2.26 g  |           |            |

## 温度

|           |                |           |        |
|-----------|----------------|-----------|--------|
| 保管温度      | -25 °C...55 °C | 連続動作温度、最小 | -60 °C |
| 連続動作温度、最大 | 130 °C         |           |        |

## システム仕様

|       |     |
|-------|-----|
| バージョン | 端子用 |
|-------|-----|

## 全般

|    |   |         |      |
|----|---|---------|------|
| 極数 | 3 | 設置アドバイス | 直接実装 |
|----|---|---------|------|

## 寸法

|              |        |
|--------------|--------|
| ピッチ (mm) (P) | 5.1 mm |
|--------------|--------|

## 材料データ

|             |       |   |    |
|-------------|-------|---|----|
| 材質          | PA 66 | 色 | 黄色 |
| UL 94 可燃性等級 | V-0   |   |    |

## 渡り配線コネクタ

|         |          |               |              |
|---------|----------|---------------|--------------|
| 交差接続端子数 | 3        | 固定ネジ締め付けトルク範囲 | 0.4...0.8 Nm |
| 定格電流、2極 | 32 A     | 定格電流、多極       | 32 A         |
| 種別      | 渡り配線コネクタ |               |              |

## 評価データ

|      |      |
|------|------|
| 定格電流 | 32 A |
|------|------|

## 追加の技術データ

|      |      |         |      |
|------|------|---------|------|
| 固定形式 | ねじ込み | 設置アドバイス | 直接実装 |
|------|------|---------|------|

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |             |             |

## 環境製品コンプライアンス

|            |           |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | /         |
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし) |

作成日 2024/08/27 20:20:28 CEST

## WQV 2.5/3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

ROHS

適合

## ダウンロード

[承認/証明書/適合証明書](#) [Confirmation of Standards EN 45545-2\\_2020-10](#)[エンジニアリングデータ](#) [CAD data – STEP](#)[ユーザ文書](#) [StorageConditionsTerminalBlocks](#)[カタログ](#) [Catalogues in PDF-format](#)[ブローシャー](#)

## WQV 2.5/3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 交差接続の切断およびノッチング工具



- ワイドミュラー Z シリーズの渡り配線コネクション対応
- WQV 2.5 から WQV 35 への渡り配線
- 端子 WSI 6 の渡り配線ウィンドウ対応

## 一般注文データ

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 種別         | WAW 1 NEUTRAL              | バージョン      |
| 注文番号       | <a href="#">9004500000</a> | その他、多様なツール |
| GTIN (EAN) | 4008190053925              |            |
| 数量         | 1 Stück                    |            |