

## WQV 16/3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 黄色, 101 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 11.90, 絶縁: はい, 幅: 10.4 mm |
| 注文番号       | <a href="#">1055160000</a>   |
| 種別         | WQV 16/3   |
| GTIN (EAN) | 4008190149888  |
| 数量         | 50 Stück   |

作成日 2024/10/08 6:03:48 CEST

## WQV 16/3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |         |           |            |
|------|---------|-----------|------------|
| 深さ   | 27 mm   | 奥行き (インチ) | 1.063 inch |
| 高さ   | 33.3 mm | 高さ (インチ)  | 1.311 inch |
| 幅    | 10.4 mm | 幅 (インチ)   | 0.409 inch |
| 正味重量 | 11.02 g |           |            |

## 温度

|           |                |           |        |
|-----------|----------------|-----------|--------|
| 保管温度      | -25 °C...55 °C | 連続動作温度、最小 | -60 °C |
| 連続動作温度、最大 | 130 °C         |           |        |

## システム仕様

|       |     |
|-------|-----|
| バージョン | 端子用 |
|-------|-----|

## 全般

|    |   |         |      |
|----|---|---------|------|
| 極数 | 3 | 設置アドバイス | 直接実装 |
|----|---|---------|------|

## 寸法

|              |         |
|--------------|---------|
| ピッチ (mm) (P) | 11.9 mm |
|--------------|---------|

## 材料データ

|             |       |   |    |
|-------------|-------|---|----|
| 材質          | PA 66 | 色 | 黄色 |
| UL 94 可燃性等級 | V-0   |   |    |

## 渡り配線コネクタ

|         |          |              |              |
|---------|----------|--------------|--------------|
| 交差接続端子数 | 3        | 固定ネジ締付けトルク範囲 | 1.2...2.4 Nm |
| 定格電流、2極 | 101 A    | 定格電流、多極      | 101 A        |
| 種別      | 渡り配線コネクタ |              |              |

## 評価データ

|      |       |
|------|-------|
| 定格電流 | 101 A |
|------|-------|

## 追加の技術データ

|      |      |         |      |
|------|------|---------|------|
| 固定形式 | ねじ込み | 設置アドバイス | 直接実装 |
|------|------|---------|------|

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |             |             |

## 環境製品コンプライアンス

|            |           |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | /         |
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし) |

作成日 2024/10/08 6:03:48 CEST

## WQV 16/3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS

適合

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[Confirmation of Standards EN 45545-2\\_2020-10](#)

エンジニアリングデータ

[CAD data – 08874\\_WQV\\_16-3\\_DXF.dxf](#)[CAD data – STEP](#)

ユーザ文書

[Beipackzettel\\_WQV.pdf](#)[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

ブローシャー

## WQV 16/3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 交差接続の切断およびノッチング工具



- ワイドミュラー Z シリーズの渡り配線コネクション対応
- WQV 2.5 から WQV 35 への渡り配線
- 端子 WSI 6 の渡り配線ウィンドウ対応

## 一般注文データ

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 種別         | WAW 1 NEUTRAL              | バージョン      |
| 注文番号       | <a href="#">9004500000</a> | その他、多様なツール |
| GTIN (EAN) | 4008190053925              |            |
| 数量         | 1 Stück                    |            |