

VH 12.4/4/2.8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



一般注文データ

バージョン	接続スリーブ (端子), 幅: 4 mm, 高さ: 4 mm, 深さ: 12.2 mm, 銅・亜鉛
注文番号	1056500000
種別	VH 12.4/4/2.8
GTIN (EAN)	4008190162771
数量	50 Stück

作成日 2024/07/24 11:48:45 CEST

VH 12.4/4/2.8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	12.2 mm	奥行き (インチ)	0.48 inch
高さ	4 mm	高さ (インチ)	0.157 inch
幅	4 mm	幅 (インチ)	0.157 inch
直径	4 mm	正味重量	0.68 g

温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

寸法

直径	4 mm
----	------

材料データ

材質	銅・亜鉛	色	シルバークレー
----	------	---	---------

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	73c55621-8329-401d-bde2-7fd78e0e60e4
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format