


WQL 2/WDU10-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



渡り配線コネクタを削減すると、異なる定格断面積を有する端子台を、簡単かつ迅速に接続できます。

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: いいえ, 24 A, シルバークレー
注文番号	1056600000
種別	WQL 2/WDU10-2.5
GTIN (EAN)	4008190061449
数量	100 Stück

作成日 2024/07/06 23:21:18 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

WQL 2/WDU10-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	1 mm	奥行き (インチ)	0.039 inch
高さ	13.9 mm	高さ (インチ)	0.547 inch
幅	6 mm	幅 (インチ)	0.236 inch
正味重量	0.6 g		

温度

保管温度 -25 °C...55 °C

システム仕様

バージョン 短絡接続

全般

極数 2 設置アドバイス 直接実装

寸法

ピッチ (mm) (P) 8 mm

材料データ

材質 錫メッキ銅 色 シルバークレー

渡り配線コネクタ

交差接続端子数 2 定格電流、多極 24 A
種別 渡り配線コネクタ

評価データ

定格電流 24 A

追加の技術データ

取り付け方式 ねじ込み 固定形式 ねじ込み
爆発試験バージョン いいえ 設置アドバイス 直接実装

分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

承認

ROHS 適合

作成日 2024/07/06 23:21:18 CEST

WQL 2/WDU10-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format