

## FPL 4G2.5/PD/F/3+3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IEC 23570 (DESINA) に準拠した HQ コネクタ付属の組立済 FieldPower® コネクタを利用して、分散型モータ制御装置をすばやく簡単に接続できます。

## 一般注文データ

バージョン	FieldPower®, ケーブル, 配線数: 4, Ölflex Classic 110 4G2.5 また同様, 断面: 2.5 mm <sup>2</sup> , 3 m, 3 m
注文番号	<a href="#">1059170000</a>
種別	FPL 4G2.5/PD/F/3+3
GTIN (EAN)	4032248805884
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 7:00:58 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## FPL 4G2.5/PD/F/3+3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 1,047 g

## ケーブルの技術仕様

ハロゲン	はい	曲げ半径、最小、定置	35.6 mm
曲げ半径、最小、移動	133.5 mm	温度範囲、固定	-40...70 °C
温度範囲、移動	-5...70 °C	配線数	4

## 一般的な技術データ

保護度合い IP54

## 分類

ETIM 6.0	EC001576	ETIM 7.0	EC001576
ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ECLASS 9.0	27-06-04-02	ECLASS 9.1	27-06-91-90
ECLASS 10.0	27-06-04-02	ECLASS 11.0	27-06-04-02
ECLASS 12.0	27-06-04-02	ECLASS 13.0	27-06-04-02

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	13ce035c-fa1c-4432-a4df-1b9d07f69a8d

## 承認

ROHS 適合

## ダウンロード

カタログ [Catalogues in PDF-format](#)

**FPL 4G2.5/PD/F/3+3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

