

FPL 4G2.5/P/F/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IEC 23570 (DESINA) に準拠した HQ コネクタ付属の組立済 FieldPower® コネクタを利用して、分散型モータ制御装置をすばやく簡単に接続できます。

一般注文データ

バージョン	FieldPower®, ケーブル, 配線数: 4, Ölflex Classic 110 4G2.5 また同様, 断面: 2.5 mm ² , 3 m
注文番号	1059190000
種別	FPL 4G2.5/P/F/3
GTIN (EAN)	4032248805891
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 7:36:42 CEST

FPL 4G2.5/P/F/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量	549 g
------	-------

ケーブルの技術仕様

ハロゲン	はい	曲げ半径、最小、定置	35.6 mm
曲げ半径、最小、移動	133.5 mm	温度範囲、固定	-40...70 °C
温度範囲、移動	-5...70 °C	配線数	4

一般的な技術データ

保護度合い	IP65
-------	------

分類

ETIM 6.0	EC001578	ETIM 7.0	EC003250
ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06
ECLASS 12.0	27-06-01-06	ECLASS 13.0	27-06-01-06

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	13ce035c-fa1c-4432-a4df-1b9d07f69a8d

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--

FPL 4G2.5/P/F/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

