

CB-R 200/7,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

一時的な結束や開閉機能が必要な場合に適した、再利用可能なケーブルストラップ。

一般注文データ

バージョン	ケーブルストラップ, 7.5 x 200 mm, ポリアミド 66, 220 N
注文番号	1059210000
種別	CB-R 200/7,5 BK
GTIN (EAN)	4032248806157
数量	100 Stück

作成日 2024/07/04 6:37:06 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

CB-R 200/7,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	2 mm	奥行き (インチ)	0.079 inch
高さ	200 mm	高さ (インチ)	7.874 inch
幅	7.5 mm	幅 (インチ)	0.295 inch
正味重量	1.09 g		

温度

動作温度範囲	-40...85 °C
--------	-------------

設置材料

UL 94 可燃性等級	V-2	ケーブル直径、最大	40 mm
ハロゲン	いいえ	バンドル直径、最大	50 mm
バンドル直径、最小	3 mm	再開放	はい
動作温度範囲、最大	85 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
引張り強さ (ポンド荷重)	49 lbf	引張耐性	220 N
材質	ポリアミド66	紫外線耐性	いいえ

分類

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

認可



ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	DE PI830000 160627 001
カタログ	Catalogues in PDF-format

CB-R 200/7,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
www.weidmueller.com

図面

図面

