

THM GEW 20/8 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

THM GEW の織物ラベルは、非常に柔軟な綿織物で作られています。熱転写式プリンターで使用するリールへの配送により、オフィス用レーザープリンターの A4 シートよりも厚い接着層を可能とします。

この柔軟性と厚い接着層とを併せ持つことで、より高い接着強度を確保し、例えばケーブルやホース等の角度または丸い物体での使用が可能になります。

一般注文データ

| | |
|--------------|---|
| バージョン | THM, デバイスマーカー, 8 x 20 mm, 黄色 |
| 注文番号 | 1059880000 |
| 種別 | THM GEW 20/8 GE |
| GTIN (EAN) | 4032248808304 |
| 数量 | 1 Stück |
| 互換性を有するプリンター | 2599430000 2599440000 |

作成日 2024/10/04 1:14:31 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

THM GEW 20/8 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|-----------|------------|
| 深さ | 0.3 mm | 奥行き (インチ) | 0.012 inch |
| 高さ | 8 mm | 高さ (インチ) | 0.315 inch |
| 幅 | 20 mm | 幅 (インチ) | 0.787 inch |
| 正味重量 | 674 g | | |

温度

| | |
|--------|-------------|
| 動作温度範囲 | -29...80 °C |
|--------|-------------|

一般データ

| | | |
|------------------|---------------------|--------|
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | |
| UL 969 j 準拠の認可 | いいえ | |
| アークごとの数 | 10,000 | |
| ハロゲン | いいえ | |
| バージョン | 自己接着型 | |
| パッケージ単位当たりマーカース数 | 供給フォーム | ラベルリール |
| ロールあたりの数 | 10,000 | |
| 動作温度範囲 | -29...80 °C | |
| 動作温度範囲、最大 | 80 °C | |
| 動作温度範囲、最小 | -29 °C | |
| 印刷方法 | 熱伝達 | |
| 幅 | 20 mm | |
| 抵抗コード準拠の素材色 | 4 | |
| 接着剤 | 天然ゴム系接着剤 | |
| 材質 | 綿織物 | |
| 組み合わせごとのマーカース数 | 1 ラベルリール = デバイスマーカー | |
| 色 | 黄色 | |

装置マーカース

| | |
|------|-----|
| ハロゲン | いいえ |
|------|-----|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

作成日 2024/10/04 1:14:31 CEST

THM GEW 20/8 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

THM GEW 20/8 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



THM GEW 20/8 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| 種別 | RIBBON MM 110/360 SW | バージョン |
| 注文番号 | 2005070000 | インクリボン |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | |
| 数量 | 1 Stück | |

THM GEW 20/8 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

