

## SAIL-M12WM12W-CD-10B

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



2つのI/Oスレーブ間、または制御と単体のI/Oサブスクライバ間の接続を実現する最も確実な方法は、組立済ケーブルによる方法です。ケーブル配線は、PROFIBUS、CANopen、<sup>DeviceNet™</sup>、EtherCAT、イーサネットを対象範囲とします。

## 一般注文データ

バージョン	母線, 接続ライン, M12/M12, 極数: 5, 10 m, ピン、90度； - ソケット90度；, シールド仕様: はい, LED: いいえ, シース材料: PVC, ハロゲン: はい
注文番号	<a href="#">1062211000</a>
種別	SAIL-M12WM12W-CD-10B
GTIN (EAN)	4032248812141
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 10:28:33 CEST

## SAIL-M12WM12W-CD-10B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 664 g

## ケーブルの技術仕様

UL AWM スタイル準拠の外装	2571 (80 °C)	カラーコーディング	白色, 青色, 赤色, 黒色
ケーブルキャリアに最適	いいえ	ケーブル長	10 m
シースカラー	スミレ色	シース材料	PVC
シールド仕様	はい	ハイブリッドケーブル	いいえ
ハロゲン	はい	交差結合照射	いいえ
加速	5 m/s <sup>2</sup>	外径	7 mm ± 0.3 mm
曲げサイクル	3 Mio	曲げ半径、最小、定置	5 x ケーブル直径
曲げ半径、最小、移動	10 x ケーブル直径	極数	5
構成可能ケーブル長	いいえ	温度範囲、固定	-40...80 °C
温度範囲、移動	-10...80 °C	溶接スパーク耐久性	いいえ
溶接火花耐久性	いいえ	絶縁	PVC
速度	180 m/s	配線断面 (印刷/オンライン)	2 x 0.34 mm <sup>2</sup> + 2 x 0.22 mm <sup>2</sup>

## 一般的な技術データ

LED	いいえ	コーディング	A-coded
ジャンパー	該当なし	スレッドリング材質	真鍮、ニッケルメッキ
ハウジングの温度範囲	-25 - +80 °C	ハウジング主要材質	PUR
バージョン	ピン、90度; - ソケット 90度;	プラグング回数	≥ 100
保護度合い	IP67	定格電圧	125 V
定格電流	4 A	接点材質	Ni/Au
接続スレッド	M12/M12	接触表面	金メッキ
汚染度	3	締め付けトルク	M12 : 0.8 ~ 1.2 Nm

## 一般基準

証明書番号 (cULus) E307231

## 電気プロパティ

定格電圧 125 V

## プラグ、右

プラグ右 M12, A-coded, IP67,  
female contact, straight,  
Plastic, shielded

## プラグ、左

左プラグ M12, A コード化, IP67, オ  
ス型接点, 角度90°, プラス  
チック, シールド仕様

## SAIL-M12WM12W-CD-10B

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 分類

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08
ECLASS 12.0	27-06-03-08	ECLASS 13.0	27-06-03-08

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E307231

## ダウンロード

製品変更通知	<a href="#">20221115 Technical change to CANopenDeviceNet cord sets and cables</a> <a href="#">20221115 Technische Änderung zu CANopenDeviceNet Leitungen</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

# SAIL-M12WM12W-CD-10B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 図面

### 寸法図




Male, angled

### 極スキーム



### 寸法図




Socket angled

### 極スキーム



### 配線図



### 理想的な工具：トルク機能を備えたScrewty®



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F

作成日 2024/07/04 10:28:34 CEST