

KISC M2.5X4.5 WTR2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



端子台やアクセサリによっては、追加品や予備部品として種類のネジを提供しています。

一般注文データ

バージョン	取り付けネジ (端子), 2.50 mm, スチール, 深さ: 3.8 mm, 幅: 4.5 mm, 高さ: 4.5 mm
注文番号	1062700000
種別	KISC M2.5X4.5 WTR2.5
GTIN (EAN)	4008190078454
数量	100 Stück

作成日 2024/08/27 17:35:38 CEST

KISC M2.5X4.5 WTR2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	3.8 mm	奥行き (インチ)	0.15 inch
高さ	4.5 mm	高さ (インチ)	0.177 inch
幅	4.5 mm	幅 (インチ)	0.177 inch
正味重量	0.31 g		

システム仕様

バージョン	パスパー用
-------	-------

全般

表面仕上	その他	設置アドバイス	直接実装
------	-----	---------	------

寸法

スレッドメートル法サイズ、外部	2.5 mm
-----------------	--------

材料データ

材質	スチール	表面仕上	その他
色	銀色		

追加の技術データ

取り付け方式	ねじ込み	固定形式	ねじ込み
爆発試験バージョン	いいえ	設置アドバイス	直接実装

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90
ECLASS 14.0	27-25-03-90		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--