

WQV 35-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子, ねじ込み, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 16.00, 絶縁: はい, 41 A, 黄色)
注文番号	1064100000
種別	WQV 35-2.5
GTIN (EAN)	4008190142285
数量	10 Stück

作成日 2024/07/07 0:30:17 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

WQV 35-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	41.5 mm	奥行き (インチ)	1.634 inch
高さ	21 mm	高さ (インチ)	0.827 inch
幅	13 mm	幅 (インチ)	0.512 inch
正味重量	10.721 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-60 °C
連続動作温度、最大	130 °C		

クランプ用コンダクタ (定格接続)

締付けトルク、最大	0.8 Nm	締付けトルク、最小	0.4 Nm
-----------	--------	-----------	--------

システム仕様

バージョン	端子用
-------	-----

全般

極数	3	設置アドバイス	直接実装
----	---	---------	------

寸法

ピッチ (mm) (P)	16 mm
--------------	-------

材料データ

材質	PA 66	色	黄色
UL 94 可燃性等級	V-0		

渡り配線コネクタ

交差接続端子数	2	定格電流、多極	24 A
種別	渡り配線コネクタ		

評価データ

定格電流	41 A
------	------

追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	設置アドバイス	直接実装
------	------	---------	------

分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

WQV 35-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

承認

ROHS

適合

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
エンジニアリングデータ	Zuken E3.S
ユーザ文書	Beipackzettel_WQV16-2.5.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローチャー	