

WAH 70 BE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



端子台の各接続箇所に保護カバーまたは保護キャップに取り付けられています。これらの装置は、動作または故障による通電部品との偶発的な接触による感電に対する保護を提供します。

一般注文データ

バージョン	ボルト式ねじ端子, フード, ページュ, 31 mm
注文番号	1064560000
種別	WAH 70 BE
GTIN (EAN)	4008190174736
数量	20 Stück

WAH 70 BE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	29.9 mm	奥行き (インチ)	1.177 inch
高さ	85 mm	高さ (インチ)	3.346 inch
幅	31 mm	幅 (インチ)	1.22 inch
正味重量	8.602 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	100 °C		

全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

寸法

ピッチ (mm) (P)	32 mm	TS 35 オフセット	19 mm
--------------	-------	-------------	-------

材料データ

材質	ポリアミド66	色	ページュ
UL 94 可燃性等級	V-2		

追加の技術データ

固定形式	箆合仕様	爆発試験バージョン	いいえ
設置アドバイス	直接実装		

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90
ECLASS 14.0	27-25-03-90		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

作成日 2024/10/02 7:27:43 CEST