

WQL 2 WFF70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



図に類似

ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。

一般注文データ

バージョン	ボルト式ねじ端子, 短絡接続, 極数: 2
注文番号	1065000000
種別	WQL 2 WFF70
GTIN (EAN)	4008190113933
数量	5 Stück

WQL 2 WFF70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	3 mm	奥行き (インチ)	0.118 inch
高さ	57 mm	高さ (インチ)	2.244 inch
幅	20 mm	幅 (インチ)	0.787 inch
正味重量	26.42 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

全般

極数	2	設置アドバイス	直接実装
----	---	---------	------

寸法

ピッチ (mm) (P)	32 mm
--------------	-------

材料データ

材質	銅 - 亜鉛	色	グレー
----	--------	---	-----

渡り配線コネクタ

交差接続端子数	2	定格電流、2極	192 A
定格電流、多極	232 A	種別	渡り配線コネクタ

評価データ

定格電流	192 A
------	-------

追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	爆発試験バージョン	いいえ
設置アドバイス	直接実装		

分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/07/29 15:05:13 CEST

WQL 2 WFF70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
エンジニアリングデータ	Zuken E3.S
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	