

## WQL 3 WFF70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。

## 一般注文データ

バージョン	ボルト式ねじ端子, 短絡接続, 極数: 3
注文番号	<a href="#">1065500000</a>
種別	WQL 3 WFF70
GTIN (EAN)	4008190174811
数量	5 Stück

## WQL 3 WFF70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	3 mm	奥行き (インチ)	0.118 inch
高さ	89 mm	高さ (インチ)	3.504 inch
幅	20 mm	幅 (インチ)	0.787 inch
正味重量	41.61 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

## 全般

極数	3	設置アドバイス	直接実装
----	---	---------	------

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	32 mm
--------------	-------

## 材料データ

材質	銅 - 亜鉛	色	グレー
----	--------	---	-----

## 渡り配線コネクタ

交差接続端子数	3	定格電流、2極	192 A
定格電流、多極	232 A	種別	渡り配線コネクタ

## 評価データ

定格電流	192 A
------	-------

## 追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	爆発試験バージョン	いいえ
設置アドバイス	直接実装		

## 分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

作成日 2024/07/24 13:54:03 CEST

## WQL 3 WFF70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">Zuken E3.S</a>
ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	