

WZAD 70/95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | 補助接続 (端子), 接続数: 1 |
| 注文番号 | 1066000000 |
| 種別 | WZAD 70/95 |
| GTIN (EAN) | 4008190017064 |
| 数量 | 10 Stück |

作成日 2024/11/05 21:14:49 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

WZAD 70/95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|----------|-----------|------------|
| 深さ | 10 mm | 奥行き (インチ) | 0.394 inch |
| 高さ | 39.61 mm | 高さ (インチ) | 1.559 inch |
| 幅 | 19.7 mm | 幅 (インチ) | 0.776 inch |
| 正味重量 | 6.05 g | | |

温度

保管温度 -25 °C...55 °C

クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続数 1

システム仕様

| | | | |
|-----------------|------|------|---|
| バージョン | 追加接続 | レベル数 | 1 |
| レベルごとのクランプポイント数 | 1 | | |

全般

設置アドバース フィードスルー (プッシング), 直接実装

寸法

ピッチ (mm) (P) 20 mm

材料データ

材質 錫メッキ銅 色 シルバーグレー

評価データ

| | | | |
|------|-------|----------|-------|
| 定格電圧 | 800 V | 定格 DC 電圧 | 800 V |
| 定格電流 | 32 A | | |

追加の技術データ

| | | | |
|---------|-----------------------|-----------|-----|
| 固定形式 | 適合仕様 | 爆発試験バージョン | いいえ |
| 設置アドバース | フィードスルー (プッシング), 直接実装 | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002848 | ETIM 7.0 | EC002848 |
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-08 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-03-08 | | |

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

作成日 2024/11/05 21:14:49 CET

WZAD 70/95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

ダウンロード

| | |
|-------------|---|
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| ユーザ文書 | StorageConditionsTerminalBlocks |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
| ブローシャー | |