

WZAD120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



一般注文データ

バージョン	補助接続 (端子), 接続数: 1
注文番号	1066100000
種別	WZAD120
GTIN (EAN)	4008190017019
数量	10 Stück

作成日 2024/08/27 20:28:55 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

WZAD120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	10 mm	奥行き (インチ)	0.394 inch
高さ	44.41 mm	高さ (インチ)	1.748 inch
幅	24 mm	幅 (インチ)	0.945 inch
正味重量	7.6 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	120 °C		

クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続数	1
-----	---

システム仕様

バージョン	追加接続	レベル数	1
レベルごとのクランプポイント数	1		

材料データ

材質	錫メッキ銅	色	シルバーグレー
----	-------	---	---------

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-08
ECLASS 14.0	27-25-03-08		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	