

WTW WFF185/300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



図に類似

仕切板は、回路の光分離に使用されるか、または隣接する渡り配線コネクタからの電氣的絶縁に使用されます。エンドプレートとは対照的に、輪郭は隣接する端子台よりも大きくなる場合があります。ただし、アプリケーション内で必要な空気パスおよびクリープパスを維持できなくなるため、この値は小さくしないでください。

一般注文データ

バージョン	ボルト式ねじ端子, 隔壁, グレー, 2 mm
注文番号	1067400000
種別	WTW WFF185/300
GTIN (EAN)	4008190116477
数量	10 Stück

WTW WFF185/300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	90 mm	奥行き (インチ)	3.543 inch
高さ	287 mm	高さ (インチ)	11.299 inch
幅	2 mm	幅 (インチ)	0.079 inch
取付寸法 - 幅	2 mm	正味重量	89.5 g

温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

システム仕様

バージョン	エンドおよび中間プレート
-------	--------------

全般

動作温度範囲、最大	120 °C	設置アドバイス	直接実装
-----------	--------	---------	------

材料データ

色	グレー	UL 94 可燃性等級	V-0
---	-----	-------------	-----

追加の技術データ

嵌合仕様	いいえ	設置アドバイス	直接実装
------	-----	---------	------

分類

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-01
ECLASS 14.0	27-25-03-01		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

作成日 2024/10/03 23:27:48 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。