

IE-BP-VAPP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | フランジ取付けハウジング、保護キャップ |
| 注文番号 | 1068930000 |
| 種別 | IE-BP-VAPP |
| GTIN (EAN) | 4032248823093 |
| 数量 | 10 Stück |

作成日 2024/07/04 6:37:49 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-BP-VAPP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|------------|
| 深さ | 19.5 mm | 奥行き (インチ) | 0.768 inch |
| 正味重量 | 11 g | | |

温度

| | |
|------|-------------|
| 動作温度 | -40 °C...70 |
|------|-------------|

一般データ

| | | | |
|-------------|------|-------|------|
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | 保護度合い | IP54 |
| 取り付け方式 | 屋内のみ | 色 | 黒色 |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002314 | ETIM 7.0 | EC002314 |
| ETIM 8.0 | EC002314 | ETIM 9.0 | EC002314 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-02-08 | ECLASS 9.1 | 27-44-02-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-08 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-08 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-08 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-08 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

ダウンロード

| | |
|--------|---|
| ユーザ文書 | MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
| ブローシャー | FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN |

IE-BP-VAPP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

