

STB 21.6/IH/SW WTL6/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



テストソケットは、標準 4.0 プラグでのテスト装置接続に使用されます。アプリケーション内の電位に応じて、テストソケットカラーを選択し、メンテナンス作業を迅速かつ容易に行うことができます。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 深さ: 26.6 mm |
| 注文番号 | 1071040000 |
| 種別 | STB 21.6/IH/SW WTL6/3 |
| GTIN (EAN) | 4008190859985 |
| 数量 | 50 Stück |

作成日 2024/09/04 4:58:17 CEST

カタログステータス 31.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

STB 21.6/IH/SW WTL6/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|------------|
| 深さ | 26.6 mm | 奥行き (インチ) | 1.047 inch |
| 高さ | 6.1 mm | 高さ (インチ) | 0.24 inch |
| 幅 | 6.1 mm | 幅 (インチ) | 0.24 inch |
| 正味重量 | 2.34 g | | |

温度

| | | | |
|-----------|--------|-----------|--------|
| 連続動作温度、最小 | -50 °C | 連続動作温度、最大 | 120 °C |
|-----------|--------|-----------|--------|

システム仕様

| | |
|-------|-----|
| バージョン | 端子用 |
|-------|-----|

全般

| | | | |
|-----------|--------|---------|------|
| 動作温度範囲、最大 | 100 °C | 設置アドバイス | 直接実装 |
|-----------|--------|---------|------|

寸法

| | | | |
|---------|---------|------------|---------|
| プラグイン深度 | 11.1 mm | TS 32オフセット | 54.5 mm |
|---------|---------|------------|---------|

材料データ

| | | | |
|-------------|-------|---|----|
| 材質 | Wemid | 色 | 黒色 |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | | |

追加の技術データ

| | | | |
|-----------|------|---------|------|
| 取り付け方式 | ねじ込み | 固定形式 | ねじ込み |
| 爆発試験バージョン | いいえ | 設置アドバイス | 直接実装 |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002848 | ETIM 7.0 | EC002848 |
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c |

承認

| | |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

作成日 2024/09/04 4:58:17 CEST

STB 21.6/IH/SW WTL6/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

| | |
|--------------|--|
| 承認/証明書/適合証明書 | Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10 |
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| ユーザ文書 | StorageConditionsTerminalBlocks |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
| ブローチャー | |