

WQV 16N-4/6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



渡り配線コネクタを削減すると、異なる定格断面積を有する端子台を、簡単かつ迅速に接続できます。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 11.90, 絶縁: はい, 57 A, 黄色 |
| 注文番号 | 1072500000 |
| 種別 | WQV 16N-4/6 |
| GTIN (EAN) | 4008190475468 |
| 数量 | 10 Stück |

作成日 2024/07/06 23:31:25 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

WQV 16N-4/6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 9.8 g

温度

保管温度 -25 °C...55 °C 連続動作温度、最小 -50 °C
連続動作温度、最大 100 °C

システム仕様

バージョン 端子用

全般

極数 2 設置アドバイス 直接実装

寸法

ピッチ (mm) (P) 11.9 mm

材料データ

材質 PA 66 色 黄色
UL 94 可燃性等級 V-2

渡り配線コネクタ

交差接続端子数 2 定格電流、多極 32 A
種別 渡り配線コネクタ

評価データ

定格電流 57 A

追加の技術データ

固定形式 ねじ込み 設置アドバイス 直接実装

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

承認

ROHS 適合

作成日 2024/07/06 23:31:25 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

WQV 16N-4/6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

| | |
|-------------|---|
| エンジニアリングデータ | CAD data – STEP |
| エンジニアリングデータ | Zuken E3.S |
| ユーザ文書 | StorageConditionsTerminalBlocks |
| カタログ | Catalogues in PDF-format |
| ブローシャー | |

WQV 16N-4/6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

交差接続の切断およびノッチング工具



- ワイドミュラー Z シリーズの渡り配線コネクション対応
- WQV 2.5 から WQV 35 への渡り配線
- 端子 WSI 6 の渡り配線ウィンドウ対応

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| 種別 | WAW 1 NEUTRAL | バージョン |
| 注文番号 | 9004500000 | その他、多様なツール |
| GTIN (EAN) | 4008190053925 | |
| 数量 | 1 Stück | |