

KSWN M75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	KSWN (平形ガスケット - ナイロン) , シーリングリング, M 75, ナイロン6
注文番号	1076670000
種別	KSWN M75
GTIN (EAN)	4032248838714
数量	25 Stück
利用可能期限	2015-10-30

作成日 2024/07/07 1:21:27 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

KSWN M75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	2 mm	高さ (インチ)	0.079 inch
正味重量	4.8 g		

温度

動作温度	-40 °C...135 °C
------	-----------------

一般的情報

ケーブルグランド	M 75	シリコン	いいえ
シールリングの直径	90.5 mm	スレッドピッチ	1.5 mm
内付スレッド	M 75	動作温度範囲、最大	135 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	外付スレッド	M 75
材質	ナイロン6	配線数	1

分類

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

KSWN M75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

