

## KSWF M75

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

バージョン	KSWF (平形ガスケット - 加硫繊維), シーリングリング, M 75, パルカナイズドファイバー
注文番号	<a href="#">1076740000</a>
種別	KSWF M75
GTIN (EAN)	4032248838660
数量	25 Stück

作成日 2024/07/07 1:19:37 CEST

## KSWF M75

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

高さ	1.5 mm	高さ (インチ)	0.059 inch
正味重量	3.4 g		

## 温度

動作温度	-40 °C...95 °C
------	----------------

## 一般的情報

ケーブルグランド	M 75	シリコン	いいえ
シールリングの直径	90.5 mm	スレッドピッチ	1.5 mm
内付スレッド	M 75	動作温度範囲、最大	95 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	外付スレッド	M 75
材質	パルカナイズドファイバー	配線数	1

## 分類

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

**KSWF M75**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

