

H0,5/18D W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 白色
注文番号	1076990000
種別	H0,5/18D W
GTIN (EAN)	4032248834624
数量	500 Stück
パッケージ	弛緩

作成日 2024/08/27 20:22:27 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

H0,5/18D W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 0.086 g

技術データ

バージョン	項目説明	プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール、白色
標準		

ワイヤーエンドフェルール

L1 (mm)	18 mm	カラーコード	DIN
カラー直径 (D2)	2.6 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.25 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 20	導体断面	0.5 mm ²
接点面直径 (D1)	1 mm	接点面長さ (L2)	12 mm
被覆剥き長さ	14 mm	軍事指定	T 20A 003 A
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm		

分類

ETIM 6.0	EC0000005	ETIM 7.0	EC0000005
ETIM 8.0	EC0000005	ETIM 9.0	EC0000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01
ECLASS 14.0	27-40-02-01		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E354986

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	Technical information - EN Technical information - DE
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローチャー	

作成日 2024/08/27 20:22:27 CEST

H0,5/18D W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

