

CTF 63 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



オープンまたはロールクリンプツメ付属フラットブレードコネクタおよびフラットブレードレセプタクル対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示すエンドストップ付属

一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , Bクリンプ
注文番号	1077010000
種別	CTF 63 ZERT
GTIN (EAN)	4032248864386
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:49:37 CEST

CTF 63 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

幅	250 mm	幅 (インチ)	9.842 inch
正味重量	674.2 g		

技術データ

バージョン	項目説明	フラットブレードコネクタおよびフラットブレードレセプタクル、コネクタ幅 6.3 mmの圧着工具
	機械式、交換可能なインサートなし	

ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	Bクリンプ
----------------	-------

接点の説明

クリンプ範囲、最大	6 mm ²	クリンプ範囲、最小	0.5 mm ²
プラグ幅	6.3 mm	導体横断面、最小、AWG	AWG 21
導体直径、最大、AWG	AWG 10	接点タイプ	Fプラグ/スリーブ

分類

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

ダウンロード

ユーザ文書	Manual
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

CTF 63 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



CTF 63 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アクセサリ / 交換部品



オープンまたはロールクリンプツメ付属フラットブレードコネクタおよびフラットブレードレセプタクル対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示すエンドストップ付属

一般注文データ

種別	ERTE AN CTF 63	バージョン
注文番号	1246390000	プレスツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118034479	
数量	1 Stück	