

WQB PEN 16N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



PENブリッジは、個別の PE および N 導体をひとつの PEN 導体に結合します。

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, シルバークレー, 76 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 12.00, 絶縁: 11 kV, 幅: 17.6 mm
注文番号	1079600000
種別	WQB PEN 16N
GTIN (EAN)	4008190370107
数量	10 Stück

作成日 2024/09/04 3:51:21 CEST

カタログステータス 31.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

WQB PEN 16N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	1.2 mm	奥行き (インチ)	0.047 inch
高さ	21.09 mm	高さ (インチ)	0.83 inch
幅	17.6 mm	幅 (インチ)	0.693 inch
正味重量	3.4 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

システム仕様

バージョン	短絡接続
-------	------

全般

極数	2
----	---

寸法

ピッチ (mm) (P)	12 mm
--------------	-------

材料データ

材質	錫メッキ銅	色	シルバークレー
----	-------	---	---------

渡り配線コネクタ

定格電流、多極	76 A	種別	渡り配線コネクタ
---------	------	----	----------

評価データ

定格電流	76 A
------	------

追加の技術データ

取り付け方式	ねじ込み	固定形式	ねじ込み
爆発試験バージョン	いいえ		

分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03
ECLASS 14.0	27-25-03-03		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

WQB PEN 16N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS

適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

ユーザ文書

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

ブローシャー