

HDC IP68 16B SS 2M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP68



新型 RockStar® エンクロージャーは、海水に対する耐久性を有し、IP 68 および IP 69K に適合し、過酷な環境下での使用を想定して開発され、DIN EN 61373 cat に準拠した高い振動要件に対応するように設計されています。2 (ボギー)。このため、このハウジングシリーズは、トランスポートないしトラフィックエンジニアリング、電力工学、および非常に厳しい要件のアプリケーションでの、ヘビーデューティコネクタの障害やメンテナンスを伴わない操作に最適です。開発中に、エンクロージャーを EMC に対して非常に抵抗性の高いものにする対策も実施されました。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 6, 保護度合い: IP66 (電源接続時), IP68 (電源接続時), IP69K, ベースハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40
注文番号	1081370000
種別	HDC IP68 16B SS 2M40
GTIN (EAN)	4032248877423
数量	1 Stück

作成日 2024/11/05 21:44:32 CET

HDC IP68 16B SS 2M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

高さ	111.5 mm	高さ (インチ)	4.39 inch
幅	80 mm	幅 (インチ)	3.15 inch
取付寸法 - 高さ	60 mm	取付寸法 - 幅	160 mm
正味重量	1,029 g		

温度

制限温度	-50 °C ... 125 °C
------	-------------------

バージョン

BG	6	Moduplug®に最適	はい
クランプのバージョン	クランプヨーク接続	ケーブル取り入れ口サイズ	M 40
サイズ	6	シーリング	シリコン
ハウジング設計	ベースハウジング	ロックシステム設計	クランプヨークねじ接続
上部 / 底部 / 蓋	下部	上部ケーブル取り入れ口数	0
側方ケーブル取り入れ口数	2	内付スレッド	M 40
種別	ベースハウジング	色 (RAL)	RAL 9011, RAL 9005
設計	標準		

一般データ

EMC ハウジング	はい	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
保護度合い	IP66 (電源接続時), IP68 (電源接続時), IP69K	表面仕上	粉体塗装

寸法

ハウジングBの高さ	111.5 mm	ハウジングの全長	189 mm
穴ピッチ長 A2	160 mm		

分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
ECLASS 14.0	27-44-02-02		

物質	アセトン
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル油
耐薬品性	不安定
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油
耐薬品性	条件付き耐性
物質	作動油
耐薬品性	条件付き耐性

作成日 2024/11/05 21:44:32 CET

HDC IP68 16B SS 2M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

物質	石油ベンジン
耐薬品性	不安定
物質	汗
耐薬品性	条件付き耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	不安定
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	耐性
物質	オゾン
耐薬品性	耐性

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%
耐薬品性	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@45130985 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@453b68ea de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@637d62bb de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@49db6827 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@14590fb8 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@abb49e1 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@25b8ab7 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@10d3408b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4c2ba9e6 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1c8f05c3 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@425f2ad7

承認

認可



ROHS 適合

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Manufacturer's declaration
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
製品変更通知	20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

作成日 2024/11/05 21:44:32 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

HDC IP68 16B SS 2M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



HDC IP68 16B SS 2M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

IP68 O リングシール



ハウジングには、シールを含めさまざまなアクセサリが付属しています。
シール性に優れているため、ハウジングで可能な限り最高のシールを実現できます。
広範囲に及ぶテストにより、RockStarは水深 50 メートルまでの水に対する不透過性を保つことが確認されています。これにより、以前は固定配線の取り付けが要求される環境で、ヘビーデューティコネクタを使用できます。

一般注文データ

種別	HDC DG 16B IP68	バージョン
注文番号	1987530000	アクセサリ, 筐体アクセサリ
GTIN (EAN)	4050118379181	
数量	10 Stück	