

## HDC IP65 06B FRAME M4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 3, 保護度合い: IP65 (電源接続時) , , クランプヨークねじ接続
注文番号	<a href="#">1081550000</a>
種別	HDC IP65 06B FRAME M4
GTIN (EAN)	4032248844302
数量	1 Stück

## HDC IP65 06B FRAME M4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	96 mm	奥行き (インチ)	3.78 inch
高さ	13 mm	高さ (インチ)	0.512 inch
幅	58 mm	幅 (インチ)	2.283 inch
取付寸法 - 高さ	32 mm	取付寸法 - 幅	70 mm
正味重量	62 g		

## 温度

制限温度	-50 °C ... 125 °C
------	-------------------

## バージョン

BG	3	サイズ	3
ロックシステム設計	クランプヨークねじ接続	上部 / 底部 / 蓋	下部
種別	バルクヘッド (フィードスルー)	色 (RAL)	RAL 7001

## 一般データ

EMCハウジング	はい	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
保護度合い	IP65 (電源接続時)		

## 寸法

ハウジングの全長	96 mm	穴ピッチ長 A2	70 mm
----------	-------	----------	-------

## 分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

物質	アセトン
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル油
耐薬品性	不安定
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油
耐薬品性	条件付き耐性
物質	作動油
耐薬品性	条件付き耐性
物質	石油ベンジン
耐薬品性	不安定
物質	汗
耐薬品性	条件付き耐性

作成日 2024/07/25 11:02:20 CEST

## HDC IP65 06B FRAME M4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

物質	高級ガソリン
耐薬品性	不安定
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	耐性
物質	オゾン
耐薬品性	耐性

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
耐薬品性	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@80004d0 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3179f3b7 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@857bb52 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@31b249e4 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@391ced86 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@47865559 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@72beebd0 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@51e0710a de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@fcec66d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7a176650 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7f72e2a9
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

認可



ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
製品変更通知	<a href="#">20220214 Technical change to HDC housings</a> <a href="#">20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

## HDC IP65 06B FRAME M4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 図面

