

## HDC IP68 10B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP68



新型 RockStar® エンクロージャーは、海水に対する耐久性を有し、IP 68 および IP 69K に適合し、過酷な環境下での使用を想定して開発され、DIN EN 61373 cat に準拠した高い振動要件に対応するように設計されています。2 (ボギー)。このため、このハウジングシリーズは、トランスポートないしトラフィックエンジニアリング、電力工学、および非常に厳しい要件のアプリケーションでの、ヘビーデューティコネクタの障害やメンテナンスを伴わない操作に最適です。開発中に、エンクロージャーを EMC に対して非常に抵抗性の高いものにする対策も実施されました。

## 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 4, 保護度合い: IP66 (電源接続時), IP68 (電源接続時), クランプヨークねじ接続, 標準
注文番号	<a href="#">1110900000</a>
種別	HDC IP68 10B FRAME M6
GTIN (EAN)	4032248886968
数量	1 Stück

作成日 2024/07/07 0:21:50 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## HDC IP68 10B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	109 mm	奥行き (インチ)	4.291 inch
高さ	13 mm	高さ (インチ)	0.512 inch
幅	58 mm	幅 (インチ)	2.283 inch
取付寸法 - 高さ	32 mm	取付寸法 - 幅	83 mm
正味重量	66 g		

## 温度

制限温度	-50 °C ... 125 °C
------	-------------------

## バージョン

BG	4	Moduplug® に最適	はい
サイズ	4	ロックシステム設計	クランプヨークねじ接続
上部 / 底部 / 蓋	下部	種別	バルクヘッド (フィードスルー)
色 (RAL)	RAL 7001, RAL 9005	設計	標準

## 一般データ

EMCハウジング	はい	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
保護度合い	IP66 (電源接続時), IP68 (電源接続時)		

## 寸法

ハウジングの全長	109 mm	穴ピッチ長 A2	83 mm
----------	--------	----------	-------

## 分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

物質	アセトン
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル油
耐薬品性	不安定
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油
耐薬品性	条件付き耐性
物質	作動油
耐薬品性	条件付き耐性
物質	石油ベンジン
耐薬品性	不安定
物質	汗

作成日 2024/07/07 0:21:50 CEST

## HDC IP68 10B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com


## 技術データ

耐薬品性	条件付き耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	不安定
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	耐性
物質	オゾン
耐薬品性	耐性

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
耐薬品性	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6e8ff116 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@37c84f0c de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@a5c5355 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@217c4458 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@306a0620 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@452f9f0e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2d81ba05 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6e1c7569 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@e27258c de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@37491ca9 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@17b8c9d7

## 承認

認可	
----	---

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
製品変更通知	<a href="#">20220214 Technical change to HDC housings</a> <a href="#">20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

## HDC IP68 10B FRAME M6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 図面

