

HDC IP68 16B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP68



新型 RockStar® エンクロージャーは、海水に対する耐久性を有し、IP 68 および IP 69K に適合し、過酷な環境下での使用を想定して開発され、DIN EN 61373 cat に準拠した高い振動要件に対応するように設計されています。2 (ボギー)。このため、このハウジングシリーズは、トランスポートないしトラフィックエンジニアリング、電力工学、および非常に厳しい要件のアプリケーションでの、ヘビーデューティコネクタの障害やメンテナンスを伴わない操作に最適です。開発中に、エンクロージャーを EMC に対して非常に抵抗性の高いものにする対策も実施されました。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 6, 保護度合い: IP69K, IP66 (電源接続時), IP68 (電源接続時), クランプヨークねじ接続, 標準
注文番号	1110910000
種別	HDC IP68 16B FRAME M6
GTIN (EAN)	4032248886975
数量	1 Stück

作成日 2024/08/27 20:09:13 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

HDC IP68 16B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	129 mm	奥行き (インチ)	5.079 inch
高さ	14 mm	高さ (インチ)	0.551 inch
幅	58 mm	幅 (インチ)	2.283 inch
取付寸法 - 高さ	32 mm	取付寸法 - 幅	103 mm
正味重量	75 g		

温度

制限温度	-50 °C ... 125 °C
------	-------------------

バージョン

BG	6	Moduplug® に最適	はい
サイズ	6	ロックシステム設計	クランプヨークねじ接続
上部 / 底部 / 蓋	下部	種別	バルクヘッド (フィードスルー)
色 (RAL)	RAL 7001, RAL 9005	設計	標準

一般データ

EMCハウジング	はい	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
保護度合い	IP69K, IP66 (電源接続時), IP68 (電源接続時)		

寸法

ハウジングBの高さ	14 mm	ハウジングの全長	129 mm
穴ピッチ長 A2	103 mm		

分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
ECLASS 14.0	27-44-02-02		

物質	アセトン
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル油
耐薬品性	不安定
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油
耐薬品性	条件付き耐性
物質	作動油
耐薬品性	条件付き耐性
物質	石油ベンジン
耐薬品性	不安定

作成日 2024/08/27 20:09:13 CEST

HDC IP68 16B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

物質	汗
耐薬品性	条件付き耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	不安定
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	耐性
物質	オゾン
耐薬品性	耐性

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
耐薬品性	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@470a26a8 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@271bb85 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4b15a2c3 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@209c9df8 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@36b5c025 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3997f8e5 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5f7256ae de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1bc573e5 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3e93c50 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5bfb18 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@48b55d27
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

認可



ROHS 適合

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Manufacturer's declaration
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
製品変更通知	20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローチャー	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

作成日 2024/08/27 20:09:13 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

HDC IP68 16B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

