

RKDG 2XD8.5 WG PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



インテリジェントな配線ソリューションにより、貴重な時間とコストを節約できます。

FieldPower® モジュラー式システムは、すべてのケーブル接続作業に適したソリューションを提供します。

組立済ケーブル使用対応折りたたみ式シール

M16 および M20 接続ねじで使用可能な動作および信号装置のシールへの統合が可能です

一般注文データ

バージョン	Field Power®シーリングインサート, シール, IP54, 対応するエンクロージャ付き, EPDM
注文番号	1114530000
種別	RKDG 2XD8.5 WG PT6
GTIN (EAN)	4032248892624
数量	10 Stück

作成日 2024/10/02 7:21:57 CEST

RKDG 2XD8.5 WG PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	18 mm	奥行き (インチ)	0.709 inch
高さ	33.8 mm	高さ (インチ)	1.331 inch
幅	46.7 mm	幅 (インチ)	1.839 inch
正味重量	2.6 g		

温度

保管温度	-40 °C...85 °C	動作温度	-40 °C...85 °C
------	----------------	------	----------------

一般データ

材質	EPDM	シリコン	いいえ
色	黒色	設計	シール
保護度合い	IP54, 対応するエンクロージャ付き	UL 94 可燃性等級	HB
取り付け位置、取り付け通知	FieldPower®シールスロットの場合	配線種別	丸型
外側ケーブル直径、最小.	8.5 mm	外側ケーブル直径、最大.	10.5 mm

分類

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15	ECLASS 14.0	27-18-28-15

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format