

HDC IP68 24B MD 2M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP68



RockStar® HighPowerハウジングは、高強度アルミニウム鋳造で、継続的な最適化により、過酷な環境条件に対する完全な保護を提供します。複数パートハウジングを使用すると、作業プロセスをワークフローの最終段階まで検査できます。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, サイズ: 8, 保護度合い: IP68, IP69K, IP68 (電源接続時), カバー, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40
注文番号	1119990000
種別	HDC IP68 24B MD 2M40
GTIN (EAN)	4050118041477
数量	1 Stück

作成日 2024/07/04 6:37:24 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

HDC IP68 24B MD 2M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	181 mm	奥行き (インチ)	7.126 inch
高さ	19 mm	高さ (インチ)	0.748 inch
幅	57 mm	幅 (インチ)	2.244 inch
取付寸法 - 幅	164 mm	正味重量	440 g

温度

制限温度	-50 °C ... 120 °C
------	-------------------

一般データ

EMCハウジング	はい	シリーズ	HighPower
ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム	ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆性
保護度合い	IP68, IP69K, IP68 (電源接続時)	締付けトルク	11 Nm
表面仕上	粉体塗装		

バージョン

BG	8	クランプのバージョン	クランプヨーク接続
ケーブル取り入れ口サイズ	M 40	ケーブル導入口	スレッド付き
サイズ	8	シーリング	シリコンラバー
ハウジング設計	カバー	ロックシステム設計	クランプヨークねじ接続
上部 / 底部 / 蓋	カバー	上部ケーブル取り入れ口数	2
側方ケーブル取り入れ口数	0	内付スレッド	M 40
種別	カバー	締付けトルク	11 Nm
色 (RAL)	RAL 9011, RAL 9005	設計	標準

分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

物質	アセトン
耐薬品性	耐性
物質	ディーゼル油
耐薬品性	不安定
物質	エチルアルコール
耐薬品性	耐性
物質	トランスミッション油
耐薬品性	条件付き耐性
物質	作動油
耐薬品性	条件付き耐性
物質	石油ベンジン
耐薬品性	不安定

作成日 2024/07/04 6:37:24 CEST

HDC IP68 24B MD 2M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

物質	汗
耐薬品性	条件付き耐性
物質	高級ガソリン
耐薬品性	不安定
物質	水
耐薬品性	耐性
物質	紫外線
耐薬品性	耐性
物質	オゾン
耐薬品性	耐性

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC

/

耐薬品性

de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4eb9580d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@496e6aa4
de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@709acc38 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@44b32ac3
de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@404e6b68 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7a4f028f
de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5c92eaf2 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1aa2691
de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@320c18e7 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@30d52f53
de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7b5b96c1

承認

ROHS

適合

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Manufacturer's declaration
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	BPZ_HDC_Gehaeuse
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC IP68 24B MD 2M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ソケットレンチセット



アレンレンチは、DIN ISO 2936 L (DIN 911) 準拠の完全硬化の高合金クロムバナジウム鋼製で、表面は高品質に研磨されています。

一般注文データ

種別	SK WSD-S 1,5-10,0	バージョン
注文番号	9008850000	取付けツール
GTIN (EAN)	4032248266609	
数量	1 Stück	

EN 45545 準拠 IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。
真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。
一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

種別	VGM40-SS68 20-32 BG	バージョン
注文番号	1193590000	HDCコネクタ, アクセサリ, ケーブルグランド, ステンレススチール
GTIN (EAN)	4032248976614	1.4305 (303)
数量	10 Stück	

HDC IP68 24B MD 2M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

EN 45545 準拠 IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。
真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。
一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

種別	VGM40-MS68 20-32 BG	バージョン
注文番号	1193620000	HDCコネクタ, アクセサリ, ケーブルグランド, 真鍮, ニッケルメッキ
GTIN (EAN)	4032248976577	
数量	10 Stück	