

AIMESA VRM 6,20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- 自動ストリッピング用
- DIN VDE 0295 準拠細線仕様導体の被覆剥き、Cl.5
- 絶縁材の部分的被覆剥きて、絶縁物が配線端に残留
- ツール変更は不要
- 適切な断面積を迅速に簡単に設定
- 電気駆動

一般注文データ

バージョン	アクセサリ, カッターセット
注文番号	1120910000
種別	AIMESA VRM 6,20
GTIN (EAN)	4032248901920
数量	1 Stück

作成日 2024/07/02 5:35:43 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

AIMESA VRM 6,20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	20 mm	奥行き (インチ)	0.787 inch
高さ	1.6 mm	高さ (インチ)	0.063 inch
幅	26.5 mm	幅 (インチ)	1.043 inch
正味重量	9 g		

分類

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-02
ECLASS 10.0	17-13-01-02	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

重要なメモ

製品情報	1534740000 - Powerstripper AM 12 (up to serial number 2018)
------	---

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

カタログ	Catalogues in PDF-format
------	--