

IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



カップリング、IEC 61076-3-106 ver.4 準拠の金属製
FreeCon PushPull プラグインコネクタ

一般注文データ

バージョン	ジャンクションボックス, FreeCon, RJ45, プラグインコネクタ, IP65
注文番号	1122710000
種別	IE-CD-V04PRJ-C-MA
GTIN (EAN)	4032248904778
数量	1 Stück

作成日 2024/10/02 7:11:48 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	28.2 mm	奥行き (インチ)	1.11 inch
高さ	52 mm	高さ (インチ)	2.047 inch
幅	41 mm	幅 (インチ)	1.614 inch
正味重量	243.48 g		

温度

動作温度	-40 °C...70 °C
------	----------------

一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-5	証明書番号 (cULus)	E316369
--------	--	---------------	---------

技術データRJ45カップリング

カテゴリー (RJ45 カップリング)	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	ハウジングベース素材 (RJ45 カップリ ング)	亜鉛ダイカスト
接点抵抗 (RJ45 カップリング)	≤ 20 mΩ	絶縁抵抗 (RJ45 カップリング)	> 500 MΩ
耐電圧、接点 - シールド、最大 (RJ45 カップリング)	≥ 1500 V DC	耐電圧、接点接点、最小 (RJ45 カップリ ング)	≥ 1000 V DC
通電能力 (RJ45カップリング)	1 A		

電気プロパティ

50 °Cの通電容量	1 A
------------	-----

一般データ

ハウジング主要材質	アルミニウムプロフィー ル, カバー: ダイカスト亜 鉛、塗装	プラグイン回数	750
保護度合い	IP65	取り付け方式	ねじ取り付け
色	銀色		

分類

ETIM 7.0	EC002597	ETIM 8.0	EC002597
ETIM 9.0	EC002597	ECLASS 9.1	27-44-03-18
ECLASS 10.0	27-44-03-18	ECLASS 11.0	27-44-03-18
ECLASS 12.0	27-44-03-18	ECLASS 13.0	27-44-03-18
ECLASS 14.0	27-44-03-18		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E316369

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	ISO/IEC and TIA/EIA DE ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel DUXR.E316369
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-BP-V04P	バージョン
注文番号	1963900000	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248646326	
数量	10 Stück	

Sets - RJ45



IEC 61076-3-106 ver.4 (IEC24702) 準拠のプラスチック製 PushPull プラグインコネクタセット、RJ45 インサート付属

一般注文データ

種別	IE-PS-V04P-RJ45-FH	バージョン
注文番号	1963160000	RJ45 プラグ、ツール不要、バージョン 4, Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651665	
数量	10 Stück	